






| 次序  | 規格       | L     |
|-----|----------|-------|
| 1.  | AM1834-1 | 246   |
| 2.  | AM1808-1 | 146.3 |
| 3.  | AM1816-1 | 206   |
| 4.  | AM1809-1 | 117.9 |
| 5.  | AM1804-1 | 176   |
| 6.  | AM1838-1 | 236.3 |
| 7.  | AM1839-1 | 227.3 |
| 8.  | AM1841-1 | 200.5 |
| 9.  | AM1840-1 | 227.3 |
| 10. | AM1847-1 | 227.3 |
| 11. | AM1849-1 | 217   |
| 12. | AM1855-1 | 218.8 |
| 13. | AM1859-1 | 218.8 |
| 14. | AM1860-1 | 199   |
| 15. | AM1861-1 | 140   |
| 16. | AM1862-1 | 159.5 |

| R & L |          |         |         |
|-------|----------|---------|---------|
| 次序    | 規格       | 活動端 (L) | 固定端 (L) |
| 1.    | AM1820-1 | 151.3   | 124.3   |
| 2.    |          |         |         |
| 3.    |          |         |         |
| 4.    |          |         |         |
| 5.    |          |         |         |
| 6.    |          |         |         |
| 7.    |          |         |         |
| 8.    |          |         |         |
| 9.    |          |         |         |
| 10.   |          |         |         |



7. M8xP1.25 螺牙處須以栓牙規檢測
6. 真直度 0.08 / 300 L 以下
5. 表面粗度 Ra 0.2 以下
4. SQ 處理後活塞桿表面拋光(黑色)
3. 需附檢驗報告
2. 須通過 24 小時鹽霧測試

註：1. Ø 10 與 Ø 7 同心偏差 0.06 mm 以下

| 圖名                                               | 空心活塞桿    | 數量 | 1                                                                                   | 記號 | 變更記錄            | 日期                                                                                   | 變更者 | 一般公差(mm)                                                                              |        |     |
|--------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
|                                                  |          |    |                                                                                     |    |                 |                                                                                      |     | 軸-                                                                                    | 孔+     | 長度± |
| 圖號                                               | CM1817-E | 比例 | 2 : 1                                                                               | 3  | AM1820-1尺寸變更    | 990518                                                                               | 羅麗卿 | 1-4                                                                                   |        | 0.1 |
| 機型                                               | MS       | 單位 | mm                                                                                  | 4  | AM1816-1改為K型    | 1000307                                                                              | 王照文 | 4-16                                                                                  |        | 0.2 |
| 材質                                               | STKM11A  | 投影 |  | 5  | AM1820-1活動端改為K型 | 1000318                                                                              | 王照文 | 16-63                                                                                 |        | 0.3 |
| 處理                                               | SQ       | 重量 |                                                                                     | 6  | AM1855-1尺寸變更    | 1031114                                                                              | 林美倫 | 63-125                                                                                |        | 0.4 |
|                                                  |          |    |                                                                                     |    |                 |                                                                                      |     | 125-250                                                                               |        | 0.5 |
|                                                  |          |    |                                                                                     |    |                 |                                                                                      |     | 250-500                                                                               |        | 0.6 |
|                                                  |          |    |                                                                                     |    |                 |                                                                                      |     | 500-1000                                                                              |        | 0.8 |
|                                                  |          |    |                                                                                     |    |                 |                                                                                      |     | 日期                                                                                    | 980113 |     |
| 萬得富股份有限公司                                        |          |    |                                                                                     |    | 核准              |  | 設計  |  | 製圖     | 蘇慶鴻 |
| W.D.F. WAN DER FUL CO., LTD. TEL:886-6-2707563   |          |    |                                                                                     |    |                 |                                                                                      |     |                                                                                       |        |     |
| e-mail: wdfmail@ms17.hinet.net FAX:886-6-2707966 |          |    |                                                                                     |    |                 |                                                                                      |     |                                                                                       |        |     |